

Kezelési útmutató



Elektronikus, zárt térben
alkalmazható
fertőtlenítő berendezés

Termékkód: 36 150 095

„Az ózon nem más, mint az oxigén háromatomos formája, mely csak akkor marad ebben a háromatomos formában, ha bizonyos külső körülmények ezt lehetővé teszik. Normális légnyomás mellett, 20 perc alatt lebomlik. A folyamat során keletkezik egy kétatomos oxigén molekula, és egy rendkívül reaktív egyatomos oxigén. Ez utóbbi, nagyon könnyen reakcióba lép olyan anyagokkal, melyeknek nincs helye az emberi szervezetben (vírusok, baktériumok, szintetikus vegyületek). Ez az alapja annak, hogy az ózont manapság már elismert pozitív hatásai révén, felhasználják a gyógyászatban, kozmetikában, na és persze alkalmazzák a leghatékonyabb légtisztító berendezésekben!”



COOL4U KFT. 1097 Budapest, Illatos út 7.
+36 1 422 1818 | fax +36 1 357 6390
mail@cool4u.hu
<http://www.autoklima-webshop.hu>
<http://cool4u.hu/>

FIGYELMEZTETÉSEK - CSAK IPARI HASZNÁLATRA

- Használat előtt fontos minden előírás elolvasása és megértése. Nem az előírások szerinti használat veszélyhelyzetet teremthet.
- A készülék ózont hoz létre, amely egy erősen oxidáló anyag. Az ózon koncentrációnak köszönhetően a használat során nem tartózkodhat senki a kezelt térben.
- Csak zárt térben használható.
- Működtetés közben hagyja el a kezelt teret vagy helyiséget és távolítsa el onnan minden növényt vagy állatot.
- Nem működtethető gyúlékony por vagy gőz jelenlétében (pl. fűrészpórák vagy petróleum).
- A kezelés után szellőztessük ki a fertőtlenített teret alaposan.
- Ha az eszközt 12V-ról üzemeltetjük, bizonyosodjunk meg róla, hogy a gépjármű akkumulátora jó és teljesen feltöltött állapotban van.
- Egy órás működtetés kevesebb, mint 2%-al meríti az akkumulátort.

ELŐÍRÁSOK

- **Mobil alkalmazás:** Parkolja le a járművet járó motorral és állítsa a szellőző rendszer belső keringetésre, majd a ventilátor sebességet állítsa a legmagasabbra. Egy átlagos gépjárműves alkalmazás kb. 20-30 percig tart. Erősebb szagok vagy nagyobb járművek esetén hosszabb idejű kezelés szükséges.
- **Álló/helyhez kötött alkalmazás:** Takarja el az összes nyílást és rést ezzel biztosítva, hogy az ózon a zárt térben maradjon. Ha rendelkezik levegő keringető ventilátorral, akkor maximális fokozaton üzemeltesse. Egy átlagos szoba alkalmazás ideje függ a fertőzőtől és a szoba méretétől, minimum 1 óra javasolt.

ELHELYEZÉS


- Sima felületen helyezze el a készüléket úgy, hogy az LCD kijelző felfelé legyen.
- Bizonyosodjon meg, hogy a készülék mindkét oldalán van elegendő hely az akadálytalan beszíváshoz vagy levegőszállításához.

TÁPELLÁTÁS

- AC adapter vagy 12V-os adapter
- Ha AC adaptert használunk járműves alkalmazáshoz, akkor résnyire tekerjük le az ablakot és ott vezessük át a kábelét.

PROGRAMOZHATÓ IDŐZÍTŐ

- A kezelés ideje a LCD kijelzőn a  és a  gombokkal állítható be.

- Az időzítő 10 perces osztásonként állítható egészen 90 percig, a felett 30 perces osztásokkal maximum 10 órát adhatunk meg.
- A megfelelő kezelés kiválasztása után a  gomb megnyomásával indítható a program.
- Ezután a zöld LED kigyullad és el kell hagyni a helyiséget.

A KEZELÉS VÉGÉN

- A program befejezése után 10 perccel a zöld LED kialszik.
- Ezután alaposan át kell szellőztetni a kezelt teret.

HIBAELHÁRÍTÁS

- Az LCD nem kapcsol be:
 - o Az AC adapter vagy a 12V-os külső táp nincs csatlakoztatva vagy hibás.
 - o Az áramforrás és a készülék közötti kábel meghibásodott.
- A zöld LED villog:
 - o Ellenőrizni kell az LCD-t a hibadiagnózisért.
 - o Az UV lámpa hibás vagy elérte az 5000 órányi működést és cserét igényel.
 - o A ventilátor javításra vagy cseréjére szorul.

RÉSZEGYSÉGEK

- UV izzó: 410212
- AC adapter: 410211
- 12V-os adapter: UVEC 07-G

GARANCIA

- A termékre 12 hónapos garancia vonatkozik a vásárlás napjától. Nem terjed ki olyan esetekre, amikor a meghibásodást rongálás vagy nem megfelelő használat okozta. A garancia nem terjed ki az izzóra és a vezetékekre.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az izzó tartalmaz kis mennyiségű higanyt. A környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezelje.

MÉRETEK

- Tömeg: 2.3 kg
- Az készülék mérete: 14 cm x 14 cm x 34 cm